


E2M231



Monitor med en analog videoingång

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT



Applikation		
Applikation	monitor för upp till 1st O2M2xx / O3M2xx kamera	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Överspänningsskydd		ja
Strömförsörjning för kamera	[mA]	2000; (± 10%)
Ingångar		
Videoingång	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...125
Lagerhållning, fuktighet	[%]	< 75; (relativ fuktighet [%])
Lagerhållning, tid	[MON]	24
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
Stöttålighet		15,3 G(rms) Frekvensområde 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz
Mekaniska data		
Vikt	[g]	1202,5

**Monitor med en analog videoingång**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT


Material	kapsling: ABS svart; fixtur: Aluminium svart		
Displayer / manöverelement			
Displaytyp	Färgdisplay		
Displaystrolek	7"		
Anmärkning			
Anmärkning	Spanningsbereich auf dem Typenschild beachten		
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen		
	Spanningsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)		
Förpackning	1 antal		
Elektrisk anslutning - Honkontakt			
kabel: 2 m			
Anslutning: 1 x M16; kodning: A			
			



Monitor med en analog videoingång

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Anslutning



RD:	L+
WH:	L-
BU:	aktivera kamera 1
BN:	aktivera kamera 2
WH/YE:	aktivera kamera 3
GY:	aktivera kamera 4 tachometer
YE:	handbroms

1	koaxialkabelkärna videosignal
2	koaxialskärm video GND
3	U+
4	0 V