


E2M232



Monitor med två analoga videoingångar

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



Applikation

Applikation monitor för upp till 2st O2M2xx / O3M2xx kameror

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12...32 DC; ($\pm 10\%$)
Överspänningsskydd	ja
Strömförsörjning för kamera [mA]	2000; ($\pm 10\%$)

Ingångar

Videoingång 1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

Utgångar

Analog strömutgång [mA] ...2000; ($\pm 10\%$)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...125
Lagerhållning, fuktighet [%]	< 75; (relativ fuktighet [%])
Lagerhållning, tid [MON]	24
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet	15,3 G(rms) Frekvensområde 24...2000 Hz PSD 0,04...0,10 g ² /Hz
--------------	---

**Monitor med två analoga videoingångar**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


Mekaniska data	
Vikt	[g] 1342,1
Material	kapsling: ABS svart; fixtur: Aluminium svart
Displayer / manöverelement	
Displaytyp	Färgdisplay
Displaystrolek	7"
Anmärkning	
Anmärkning	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning - Honkontakt	
kabel: 2 m	
Anslutning: 2 x M16; kodning: A	
	



Monitor med två analoga videoingångar

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Anslutning



RD:	L+
WH:	L-
BU:	aktivera kamera 1
BN:	aktivera kamera 2
WH/YE:	aktivera kamera 3
GY:	aktivera kamera 4 tachometer
YE:	handbroms

1	koaxialkabelkärna videosignal
2	koaxialskärm video GND
3	U+
4	0 V