


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Överspänningsskydd	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...125
Lagerhållning, fuktighet [%]	< 75; (relativ fuktighet [%])
Lagerhållning, tid [MON]	24
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	149
Material	kapsling: ABS svart

Tillbehör

Ingående delar	Skyddslock
----------------	------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: M16; kodning: A



C1...3

1	koaxialkabelkärna videosignal
2	koaxialskärm video GND
3	U+
4	0 V

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M16; kodning: A



MON

1	koaxialkabelkärna videosignal
2	koaxialskärm video GND
3	inte använd
4	inte använd