


E2M250



Videosplitter

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Produktegenskaper

Bildupplösning [px] 680 x 480

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 10...32 DC

Strömförbrukning [mA] < 770

Överspänningsskydd ja

Område

Bildupplösning [px] 680 x 480

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...85

E2M250



Videosplitter

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Lagringstemperatur	[°C]	-40...125
Lagerhållning, fuktighet	[%]	< 75; (relativ fuktighet [%])
Lagerhållning, tid	[MON]	24
Kapslingsklass		IP 67; (ISO 20653)

Godkännanden / tester

EMC	DIN EN 61000-6-4	industrimiljö
	DIN EN 61000-6-2	industrimiljö
Stöttållighet		50 g
Vibrationstållighet	Frekvensområde 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0,04...0,1	

Mekaniska data

Vikt	[g]	1569,5
Material		kapsling: rostfritt stål (316 / 1.4401)

Tillbehör

Ingående delar	Skyddslock
----------------	------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - ..C4

Anslutning: 4 x M16; kodning: A



1	koaxialkabelkärna videosignal
2	koaxialskärm video GND
3	U+
4	0 V




Videosplitter

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Elektrisk anslutning - INPUT

Anslutning: 1 x M16; kodning: A



1	U+
2	0 V
3	Ingång 1
4	Ingång 2
5	Ingång 3
6	Ingång 4
7	inte använd
8	inte använd

Elektrisk anslutning - OUTPUT

Anslutning: 1 x M16; kodning: A



1	koaxialkabelkärna videosignal
2	koaxialskärm video GND
3	inte använd
4	inte använd