



E2M251



Anslutningskabel för E2M250 multi-view box

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Applikation		
Speciella egenskaper		Halogenfri; För användning i släpkedja
Utförande		För anslutning av MultiViewBox E2M250
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 60 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-45...85
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	322,8
Material	kapsling: formgjuten zink; Packning: PBT	
Material mutter	formgjuten zink	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie vid fast installation	≥ 100 mm
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 3,85 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²		
Elektrisk anslutning - Honkontakt		
Anslutning: 1 x M16, rak; kodning: A; Låsning: formgjuten zink		
		
1	12 / 24 V DC röd	
2	GND vit	
3	IN 1 blå	
4	IN 2 brun	
5	IN 3 vit/gul	
6	IN 4 grå	
7	inte använd	
8	inte använd	