


# E2M252



## Lös honkontakt

WIRABLE SOCKET M16 8P



### Applikation

Utförande

För anslutning av MultiViewBox E2M250

### Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 60 DC

### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-45...85

Kapslingsklass

IP 67

### Mekaniska data

Vikt

[g]

36,9

Material

kapsling: formgjuten zink; Packning: PBT

Material mutter

formgjuten zink

### Anmärkning

Förpackning

1 antal

### Elektrisk anslutning

klämmor:

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M16, rak; Låsning: formgjuten zink