


E2M260



Adapterkabel för kameror med videoutgång

ADAPTER CABLE CAM BNC MALE-M16 4P FEMALE



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Överspänningsskydd		ja

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	58,5
Material		fixtur: ABS

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M16; kodning: A



1	koaxialkabelkärna videosignal
2	koaxialskärm video GND
3	U+
4	0 V