


E2D100



USB-anslutningskabel

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Skyddsklass

III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

0...60

Kapslingsklass

IP 54

Godkännanden / tester

EMC

EN 61000-6-1

Mekaniska data

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri; 4 x 0,25 mm²


Elektrisk anslutning - Stecker



USB-anslutningskabel

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB


Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x USB, rak; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad

Anslutning: 1 x M8, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

