


E30406



Spänningstransformator

VOLTAGE CONVERTER



Elektriska data

Nominell spänning DC	[V]	9...27
Strömförbrukning	[mA]	< 500
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
----------------------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 40

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Kopplingsbox
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V (0,15...80 MHz)

Mekaniska data

Vikt	[g]	151
Material		PBT-GF20
Tätningmaterial		FKM

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - kontakt

kabel: 1 m, PUR


Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM

Spänningstransformator

VOLTAGE CONVERTER

Elektrisk anslutning

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 1 m, PUR

Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM