




Svetsadapter för processgivare

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC



- 1 klämskruv
- 2 Klämring
- 3 Svetsmuff

EC 1935/2004 

Applikation	
Utförande	för anslutning av mätelement Ø 6 mm
Montage	Klämfäste
Tryckhållfasthet [bar]	10
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-10...150
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	56,1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Klämring: PEEK
Åtdragningsmoment [Nm]	< 10
Givaranslutning	Ø 6 mm
Processanslutning	Svetsadapter Ø 25 mm
Anmärkning	
Förpackning	1 antal