


E30436



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 65

Mekaniska data

Vikt

[g]

66,7

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Tätningmaterial

FKM

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, rak; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,4 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Anslutning



Ledarfärger :
 BK = svart
 BN = brun
 BU = blå
 GN/YE = grön/gul

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

