


Lös ventilkontakt

VALVE PLUG TYPE A



1 Packning



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...125

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

32,3

Mått

[mm]

41 x 27 x 30

Material

PA; FKM

Gjuten-body material

PA

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E30447




Lös ventilkontakt


VALVE PLUG TYPE A

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm



Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventilkontakt typ A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PA