


Adapter för processgivare

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 dubbeleggad tätningssring

Applikation

Applikation	hydraulikapplikationer; Aktiverar orientering av givaren
Montage	för rörmontage; (Röradapter M14 x 1,5 nödvändig)
Tryckhållfasthet [bar]	315

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	60
Material	stål (1.0718 / 12L13); rostfritt stål (1.4305 / 303); stål (1.0216); FKM; Zn-Ni coating
Givaranslutning	G 1/4 utvändig gänga
Processanslutning	gängad anslutning M14 x 1,5 Invändig gänga tätningsskon:L8
Tätning	dubbeleggad tätningssring

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------