


Adapter för processgivare

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 mutter med tätningsring DIN 3869-27 (FKM)
 2 O-ring 18,5 x 1 (FKM)
 3 Packningsyta

EC 1935/2004 

Applikation		
Tryckhållfasthet	[bar]	25
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren	
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	126
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Givaranslutning	G 1/2 tätningskon	
Processanslutning	gängad anslutning G 3/4	
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	