


Svetsadapter för processgivare

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
- 2 läckageport
- 3 Packningsyta

EHEDG Certified

Applikation	
Utförande	med läckageborrning
Tryckhållfasthet [bar]	16
Hänvisning till tryckangivelse	för anslutningen givare - adapter
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	312,8
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning	G 1 tätningsskon
Processanslutning	Svetsadapter Ø 50 mm
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Anmärkning	
Förpackning	1 antal