



O-ring

O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE



Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...150
----------------------	------	-----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	1,85
Innerdiameter	[mm]	16,4
Ytterdiameter	[mm]	18,4
Material		EPDM

Anmärkning

Förpackning	5 antal
-------------	---------