


## Adapter för processgivare

ADAPT 1/4 NPT A-G1/2 A



1 Tätningskant

## Applikation

|                  |       |     |
|------------------|-------|-----|
| Tryckhållfasthet | [bar] | 800 |
|------------------|-------|-----|

## Godkännanden / tester

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryckkärlsdirektivet  | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren            |
| Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |

## Mekaniska data

|                   |     |                               |
|-------------------|-----|-------------------------------|
| Vikt              | [g] | 94,2                          |
| Material          |     | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
| Givaranslutning   |     | 1/4" NPT                      |
| Processanslutning |     | gängad anslutning G 1/2       |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|