




## Montageadapter för processgivare

ADAPT G1/4-FLANGE NW16



### Applikation

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Utförande              | liten fläns G1/4 - DIN 28403 DN16 |
| Tryckhållfasthet [bar] | 10                                |

### Godkännanden / tester

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryckkärlsdirektivet  | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren            |
| Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |

### Mekaniska data

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Vikt [g]          | 67                            |
| Material          | rostfritt stål (1.4301 / 304) |
| Givaranslutning   | G 1/4                         |
| Processanslutning | fläns DN16                    |

### Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|