




Adapter för processgivare

ADAPT TN/G1/2/VA



Applikation

Applikation	för industriell montering
Media	flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet [bar]	100

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	61,5
Mått [mm]	M18 x 1,5
Gångbeteckning	M18 x 1,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FKM (förmonterat)
Givaranslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga
Processanslutning	gängad anslutning G 1/2

Tillbehör

Ingående delar	O-ring: 1, EPDM
----------------	-----------------

Anmärkning

Anmärkning	minskat dödutrymme
Förpackning	1 antal