


Plug-in nättaggregat

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E80120

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Nättaggregat
2 stickkontakt M12



Elektriska data

Nominell frekvens AC	[Hz]	50...60
Ingångsspänningsområde AC	[V]	100...240
Utgångsspänning DC	[V]	24
Ingångsström (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2

Utgångar

Total utström	[A]	0,33
---------------	-----	------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 40; (stickkontakt M12: IP 67)
----------------	----------------------------------

Mekaniska data

Vikt	[g]	135
Material		PPE

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Anslutning: 1 x M12