


E30131



Adapter för processgivare

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

Applikation		
Tryckhållfasthet	[bar]	100
Godkännanden / tester		
Tryckkärldirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren	
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	192
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Givaranslutning	G 1 Aseptoflex Vario	
Processanslutning	gängad anslutning G 1/2	
Tillbehör		
Ingående delar	O-ringar: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel	
Tillbehör (alternativ)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	