


Adapter för vibrationsgivare

PEEK-ADAPTER



Applikation

Utförande	för vibrationsgivare VSA001, VSA101, VSA201
-----------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-30...260
Hänvisning till omgivningstemperatur		tillfällig: 300 °C

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt	[g]	8,2
Mått	[mm]	M8
Gångbeteckning		M8
Material		PEEK
Processanslutning		gängad anslutning

Anmärkning

Anmärkning	vid behov, säkra gängorna med passande gänglåsning (loctite) DELO - ML 5249
Förpackning	1 antal