


Sifon

SIPHON TUBE G1/2



1 spännhylsa enligt DIN 16283

Applikation

Applikation

för industriell montering

Media

flytande och gasformiga medier

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet

En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter

Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt

[g]

758,2

Material

stål (1.0345)

Givaranslutning

G 1/2

Processanslutning

G 1/2

Tillbehör

Ingående delar

Tätningar: 2, PTFE

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Sifon

SIPHON TUBE G1/2


Ytterligare data

medium: vatten, omgivningstemperatur: 25 °C

medeltemperatur framför sifon °C	medeltemperatur bakom sifon °C
85	35
150	50

diagram och grafer

Arbetsstryck



p Arbetsstryck

t medietemperatur innan sifonen