


Klämfäste för processgivare

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 klämskruv
- 2 Klämring
- 3 Adapter

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Applikation

Applikation	hygienisk miljö
Montage	Klämfäste
Rekommenderat medie	Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar
Tryckhållfasthet [bar]	10
Inbyggbar	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...150
---------------------------	-----------

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	102,8
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Klämring: PEEK
Åtdragningsmoment [Nm]	< 10
Givaranslutning	Ø 6 mm
Processanslutning	gängad anslutning G 1/2 tätningsskon
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	Ra: < 0,8

E30144



Klämfäste för processgivare

G 1/2" COMPRESSION FITTING

Anmärkning

Förpackning

1 antal