


IO-Link-interface

USB IO-LINK MASTER

Utgående artikel

Alternativartiklar: ZZ1060

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Honkontakt USB typ Mini-B
- 2 LED Funktionsstatus
- 3 24 V DC
- 4 LED Fel / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



Applikation

Applikation parametrering och analys av givare

Elektriska data

Nominell spänning DC	[V]	5; (elnätet: 24 V DC)
Strömförbrukning	[mA]	< 500; (elnätet: < 1000 mA)
Skyddsklass		III

Utgångar

Kortslutningsskyddad ja

Gränssnitt

Kommunikationsinterface IO-Link

IO-Link Master

Typ av transmission	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
Antal utgångar Klass A	1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...45
Kapslingsklass		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3

Mekaniska data

Vikt	[g]	572,4
------	-----	-------



IO-Link-interface

USB IO-LINK MASTER


Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, gul
	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	Funktion	1 x LED, grön
	Fel	1 x LED, röd

Tillbehör	
Ingående delar	Anslutningskabel: M12, EVC176
	USB-kabel
	strömförsörjning med internationell anpassning
Tillbehör (alternativ)	Mjukvara: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - Honkontakt


Anslutning: M12; kodning: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	inte använd

Elektrisk anslutning

Anslutning





IO-Link-interface

USB IO-LINK MASTER

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: USB

