


Dykrör

PROTECTIVE TUBE FOR TA 1/2 NPT



Applikation

Utförande

för anslutning av mätelemt TA34xx, TAA4xx

Tryckhållfasthet

[bar]

300

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L

[mm]

69

Mekaniska data

Vikt

[g]

162,7

Material

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Givaranslutning

G 1/2 tätningsskon Ø 8,2 mm

Processanslutning

1/2" NPT

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar

< 0,6 / -

Anmärkning

Förpackning

1 antal