




Processadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikation		
Tryckhållfasthet	[bar]	25
MAWP (för applikationer enligt CRN)	[bar]	25
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren	
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	204,5
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)	
Givaranslutning	G 1/2 tätningsskon	
Processanslutning	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	