


Adapter för processgivare

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX



- 1 Aseptoflexgång
- 2 Packningsyta Aseptoflexadapter
- 3 Dichtkante givare



EC 1935/2004 FCM FDA

Applikation	
Tryckhållfasthet	[bar] 50
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt	[g] 187
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning	G 1/2 tätningsskon
Processanslutning	gångad anslutning Aseptoflex
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Anmärkning	
Förpackning	1 antal