


Processadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adapter
- 2 Packning
- 3 läckageport
- 4 Tätningskant



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 25

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	142,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	G 1/2 tätningskon
Processanslutning	Clamp DN38 (1,5")
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	< 0,8 / 8
Tätning	metall till PEEK
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H3

Tillbehör

Ingående delar O-ring: 1, EPDM

E33405



Processadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Anmärkning

Förpackning

1 antal