


Processadapter för rör DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 mutter för O-ring DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Applikation	
Utförande	för rör DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Tryckhållfasthet [bar]	40
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Standard	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Mekaniska data	
Vikt [g]	399
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning	G 1/2 tätningsskon
Processanslutning	Röranslutning DN40 DIN 11864-1-A-BS
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H3
Tillbehör	
Ingående delar	O-ring:, FKM

E33408



Processadapter för rör DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Anmärkning

Förpackning

1 antal