


Skärringskoppling

PROGRESSIVE RG FITTING D6/M12x1.0



Applikation

Montage	Skärringskoppling
Tryckhållfasthet [bar]	50

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	34,6
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning	Ø 6 mm
Processanslutning	gängad anslutning M12 x 1

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------