


## Processadapter Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

| Applikation                               |                                                                                              |     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tryckhållfasthet                          | [bar]                                                                                        | 16  |
| MAWP (för applikationer enligt CRN)       | [bar]                                                                                        | 16  |
| Godkännanden / tester                     |                                                                                              |     |
| Tryckkärlsdirektivet                      | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren              |     |
| Säkerhetsföreskrifter                     | Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |     |
| Mekaniska data                            |                                                                                              |     |
| Vikt                                      | [g]                                                                                          | 140 |
| Material, i kontakt med mediet            | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4                           |     |
| Givaranslutning                           | G 1 tätningsskon                                                                             |     |
| Processanslutning                         | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)                                            |     |
| Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 | H4                                                                                           |     |
| Anmärkning                                |                                                                                              |     |
| Förpackning                               | 1 antal                                                                                      |     |