


Processadapter för hygienisk röranslutning

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikation		
Tryckhållfasthet	[bar]	40
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektiv	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren	
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	283,5
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4	
Givaranslutning	G 1 tätningskon	
Processanslutning	rörförskruvning DN40 (1,5") DIN 11851	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	