


Processadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 25

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g] 649

Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4

Givaranslutning G 1 tätningsskon

Processanslutning Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm

Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 H4

Anmärkning

Förpackning 1 antal