




Processadapter Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 Tätningskant

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Applikation		
Tryckhållfasthet	[bar]	16
MAWP (för applikationer enligt CRN)	[bar]	16
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren	
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	231
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4	
Givaranslutning	G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario	
Processanslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Tätning	metall mot metall	
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	