


Processadapter för hygienisk röranslutning

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



1 Tätningskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 40

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g] 136

Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4

Givaranslutning G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario

Processanslutning rörförskruvning DN32 (1,25") DIN 11851

Tätning metall mot metall

Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 H4

Anmärkning

Förpackning 1 antal