


Processadapter för hygienisk röranslutning

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



1 Tätningskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	25
------------------	-------	----

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt	[g]	353
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4	
Givaranslutning	G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario	
Processanslutning	rörförskruvning DN50 (2") DIN 11851	
Tätning	metall mot metall	
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------