


Processadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



1 Tätningsskantz

EC 1935/2004 FCM FDA

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 25

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g] 481

Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4

Givaranslutning G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario

Processanslutning Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm

Tätning metall mot metall

Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 H4

Anmärkning

Förpackning 1 antal