


Processadapter SMS-röranslutning

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Tätningkant

EC 1935/2004 FCM 

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 25

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g] 267

Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4

Givaranslutning G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario

Processanslutning SMS röranslutning DN50 (2")

Tätning metall mot metall

Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 H4

Anmärkning

Förpackning 1 antal