


Processadapter Tri-Clamp

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E33201 eller E33401

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	16
------------------	-------	----

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt	[g]	165,5
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4	
Givaranslutning	G 3/4	
Processanslutning	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------