


Processadapter för hygienisk röranslutning

ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	40
------------------	-------	----

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt	[g]	146,5
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4	
Givaranslutning	G 3/4	
Processanslutning	rörförskruvning DN25 (1") DIN 11851	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------