


Processadapter för hygienisk röranslutning

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	40
------------------	-------	----

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning	G 3/4
Processanslutning	rörförskruvning DN40 (1,5") DIN 11851
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------