



Processadapter Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E33701

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

Alternativartikel kräver en ny givare med Aseptoflex Vario utvändig gänga



- 1 Aseptoflexgänga
2 Aseptoflextätningskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 16

Godkännanden / tester

Tryckkärldirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g] 127

Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Givaranslutning Aseptoflex

Processanslutning Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar 0,4 / 4

Anmärkning

Förpackning 1 antal