



Processadapter Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E33202

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

Alternativartikel kräver en ny givare med Aseptoflex Vario utvändig gänga



- 1 Aseptoflexgänga
2 O-ring 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Montage	med O-ring
Tryckhållfasthet [bar]	16

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	247,5
Monteringstyp	med O-ring
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: EPDM
Givaranslutning	Aseptoflex
Processanslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	O-ringar: 5, EPDM, E30054 O-ringar: 5, FPM (Viton), E30053
------------------------	---

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------