



Processadapter för hygienisk röranslutning


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E33713

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

Alternativartikel kräver en ny givare med Aseptoflex Vario utvändig gänga



- 1 Aseptoflexgänga
2 Aseptoflextätningskant

EC 1935/2004 FCM FDA

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 25

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g] 349,5

Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Givaranslutning Aseptoflex

Processanslutning rörförskruvning DN50 (2") DIN 11851

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar 0,4 / 4

Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 H4

Anmärkning

Förpackning 1 antal