



Processadapter Varivent


ADAP IFM-VARIV D=50(DN25/1)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E33721

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

Alternativartikel kräver en ny givare med Aseptoflex Vario utvändig gänga



- 1 Aseptoflexgंगा
2 Aseptoflextätningsskantz

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	25
------------------	-------	----

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt	[g]	241,8
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning		Aseptoflex
Processanslutning		Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar		0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866		H4

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------