


Montageadapter för processgivare

ADAPT IFM-APV

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Aseptoflexgänga

Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	10
------------------	-------	----

Mekaniska data

Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	Aseptoflex
Processanslutning	fläns
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------