



## Processadapter SMS-röranslutning


ADAPT IFM-SMS DN50 (2)

Utgående artikel

Alternativartiklar: E33732

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

Alternativartikel kräver en ny givare med Aseptoflex Vario utvändig gänga



- 1 Aseptoflexgänga  
2 Aseptoflextätningsskantz

EC 1935/2004 FDA

## Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 25

## Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

## Mekaniska data

Vikt [g] 273,8

Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Givaranslutning Aseptoflex

Processanslutning SMS röranslutning DN50 (2")

Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar 0,4 / 4

Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 H4

## Anmärkning

Förpackning 1 antal