


Montageadapter för processgivare

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Aseptoflexgänga
2 Aseptoflextätningskant

Applikation

Montage	med O-ring
Tryckhållfasthet [bar]	16

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Monteringstyp	med O-ring
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	Aseptoflex
Processanslutning	Clamp DN25
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------