


Montageadapter för processgivare

ADAPT IFM-IDF 2

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Aseptoflexgänga
2 Aseptoflextätningskant

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 16

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	Aseptoflex
Processanslutning	Röranslutning 2"
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4

Anmärkning

Förpackning 1 antal